



总览:

MG480模具封孔剂是一款用在复合材料和金属模具的高效封孔剂。可用来密封模具表面的微小孔隙和表面缺陷，并作为Miracle Gloss™脱模剂的底层。

优势:

- 不会转移
- 条纹最少化
- 模具表面的空隙最小化
- 能在 400 °C 高温下保持稳定
- 与所有无孔模具兼容
- 适用给所有脱模剂做一层出色的底层

使用说明:

1. 应清洁模具表面，以去除任何以前的蜡，封孔剂，化合物或其他表面污染物。如之前使用过半永久脱模剂，需稍微用毛巾擦拭进行抛光，然后用 **MG380 模具清洁剂**进行清洁。
2. 对模具的几个区域进行胶纸测试，以确保彻底地去除先前的脱模剂或密封剂。
3. **MG480** 封孔剂可以通过喷涂，滚涂或擦拭的方式进行运用。虽然只需要非常薄的薄膜，如果是使用擦拭的方法，建议使用干净的 100%纯棉毛巾或强化的纸巾。
4. 在 3~4 平方英尺的区域开始涂抹，当表面仍是湿润的时候，用一条干净的纤维毛巾抛光。继续此步骤直到整个模具都已被用过封孔剂和抛光。
5. 如果有条纹出现，请重新润湿模具并立即擦拭。
6. 等待 30 分钟再涂一层
7. 在涂抹第二层后一个小时，再涂任何脱模剂

注意事项:

远离热源，火花，明火和热表面。禁止抽烟。接地或粘接容器和接收设备。使用防爆电气/通风/照明设备。避免吸入蒸气。只能在室外或通风良好的地方使用。不得将受污染的工作服带出工作场所。存放在通风良好的地方。保持容器密闭。密封存储。根据适用的当地法规处置内容物或容器。请将本品放在儿童不能接触的地方。

急救措施:

如果吸入：将人员移到新鲜空气处并保持呼吸舒适。如果溅在皮肤上：用大量肥皂和水清洗。如果溅在皮肤上：发生刺激或皮疹：请就医。重新使用前清洗污染的衣服。如果您感觉不适，请致电毒物中心或医生。紧急电话：美国+1(703)741-5970 (CHEMTREC) • (800) 424-9300。

储存和处理:

MG480模具封孔剂对湿度非常敏感。每次使用后需重新盖上盖子。本产品含有易燃溶剂。存放在阴凉，干燥的地方。在通风良好的地方使用。使用前咨询SDS。保质期为首次使用起6个月。

包装:

MG480模具封孔剂有1夸脱罐装，每箱12罐。

部件号MG480QTXXXX1

技术支持:

致电：800-227-5538或1 (717) 786-7355

电子邮件：CustomerService@StonerSolutions.com

访问：StonerMolding.com

无风险保证。 Stoner Molding保证100%满意或退款。如果您对任何Stoner Molding产品不满意，只需退回未使用的部分即可获得全额退款。